


Mal tofarget vegg med skarpt skille

Skal du male en vegg med to farger, og ønsker et skarp skille mellom fargene? Da bør du lese dette tipset først!

Av Chera Westman/ifi.no



Å dele av veggen med et skarpt skille mellom to farger er enkelt, bare du vet hvordan du gjør det.

Alt du trenger er maling i to farger, påføringsverktøy, et laservater (eller vanlig vater) og en rull maskeringstape for presisjonsarbeider.



FORSEGLE: Tapen plasseres i kant med laserstreken. Hovedfargen på veggen brukes så for å tette til rundt tapen, slik at dekorfargen ikke kryper inn under den.

Enkle trinn til skarpt skille

Mål opp og marker hvor på veggen skillet skal gå. Mal først hovedfargen i to strøk til god dekk på den delen av veggen der den skal være. Mal med litt margin over markeringen, inn på området for den fravikende fargen.

Når hovedfargen er tørket, setter du maskeringstape på veggen slik at nederkanten av tapen følger laserstreken der skillet skal gå.

Så tar du frem en pensel og maler over kanten på tapen med hovedfargen. Dette gjør du for å forsegle tapen slik at maling med feil farge ikke kryper inn under tapen.

Når malingen på tapen er tørr, påfører du dekorfargen på området under tapen og bitte litt opp på tapen. Mal to strøk til god dekk.

Straks andre strøk er påført, river du vekk tapen. Ta vekk tapen før malingen er tørr, så risikerer du ikke å rive med deg maling fra veggen.

Slik får du et knivskarpt skille mellom de to fargene.



DEKORFARGE: Den mørkere dekorfargen skal være nederst på veggen og påføres i to strøk opp til, og litt ut på tapen.



IKKE VENT PÅ TØRK: Riv vekk tapen mens malingen fortsatt er fuktig etter påføring av andre strøk med dekorfargen.

Dette ble brukt

- Hovedfarge: Interiør stue & sov Matt - BUTINOX, NCS S 1000-N
- Dekorfarge: Interiør stue & sov Matt - BUTINOX, NCS S S6500-N
- Påføring hovedfarge: pensel Jordan Ultimate 50 mm skrå, rullesett Ultimate 18 cm Jevne Underlag
- Påføring dekorfarge: pensel Jordan Ultimate 50 mm skrå, rullesett Perfect Midi Jevne Underlag 10 cm
- Maskering: Tesa Precision
- Laservater